

JEPSON POWER

Drytech® cirkelsågblad Ø 203 mm, Antal tänder: 48**Beställningsdata**

Ordernummer	078243 48
GTIN	4260052466780
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Perfekt för sågning av metallgaller och galler, trapetsplåtar, profiler, kabelrännor, jalousirör etc. Med 1,0 till 1,7 mm är LBS sågbladen betydligt tunnare än traditionella sågblad. Som ett resultat är de materialbesparande, effektivare och snabbare. Energibesparande och därmed ökad batterikapacitet. Skärhastighet högst 3800 varv/min.

Teknisk beskrivning

Blad-Ø D	203 mm
Antal tänder	48
lämplig för	Stål
sågbredd B	1,2 mm
hål-Ø	25,4 mm
Produktslag	Cirkelsågblad

