

Garant**VC.T 160402, Sort: HU7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261370 HU7315-1
GTIN	4062406770044
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	N
Hörnradie	0,2 mm
Tolerans	G
Beläggning	obelagd
Skärdjup a_p	0,05 - 1,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	HM
Sort	HU7315-1
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 600 m/min

spån-brytare	AF
ISO-kod vändskär	VCGT 160402
Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning