

Garant**VC.T 110302, Sort: HU7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261364 HU7315-1
GTIN	4062406770020
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,05 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	HM
Sort	HU7315-1
Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 600 m/min
Beläggning	obelagd
spån-brytare	AF

ISO-kod vändskär	VCGT 110302
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	N
Produktslag	Vändskär för svarvning