

Garant**VC.T 160404, Sort: HB7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261372 HB7315-1
GTIN	4062406770075
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 160404 HB7315-1 Sort: HB7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 1,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tolerans	G
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	VCGT 160404
spån-brytare	AF

Antal byten/skär	2
Sort	HB7315-1
Skärdjup a_p	0,05 - 1,5 mm
Primäranvändning	N
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 600 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning