

**Garant****ZCMX 130404, Sort: HBZ030**

## Beställningsdata

Ordernummer	268443 HBZ030
GTIN	4062406770150
Artikelklass	21E

## Beskrivning

### Utförande:

Hårdare substrat för längre livslängd med tunn CVD-beläggning. Särskilt för plan- och längdsvärningstillämpningar.

## Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	ZCMX 130404
Matning f Borrning	0,03 - 0,12 mm
Sort	HBZ030
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f Svarvning	0,1 - 0,3 mm
Skärdjup $a_p$	0,4 - 2 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 200 m/min
Primäranvändning	P

passande till verktygsdiameter  $D_c$ 

25 mm

Produktslag

Vändskär för svarvning