

Garant**eco-avstickningsblad, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 19/3mm**

Beställningsdata

Ordernummer	273781 19/3
GTIN	4062406769901
Artikelklass	21W

Beskrivning

Användningsdata:

I kombination med stickstålsplattor nr 273656 – 273749.

Passar till:

Hållare nr 273984 – 273994 eller 319132 – 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	3 mm
för max. arbetsstycke-Ø	40 mm
Bladhöjd h ₅	19 mm
totallängd L	96 mm
Användning	neutral
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

