

Garant**eco-avstickningsblad, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 32/5mm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273781 32/5 |
| GTIN | 4062406770365 |
| Artikelklass | 21W |

Beskrivning

Användningsdata:

I kombination med stickstålsplattor nr 273656 – 273749.

Passar till:

Hållare nr 273984 – 273994 eller 319132 – 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|------------|
| Spårbredd w | 5 mm |
| för max. arbetsstycke-Ø | 110 mm |
| Bladhöjd h ₅ | 32 mm |
| totallängd L | 150 mm |
| Användning | neutral |
| Invändig | nej |
| Systemnyckel | ja |
| axiell spårstickning kan göras | nej |
| Produktslag | Sticksvärd |

