

**Garant****Hårdmetall-betongborr, Borr-Ø: 6mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 786070 6      |
| GTIN         | 4062406773410 |
| Artikelklass | 71C           |

**Beskrivning****Utförande:**

Borr med seghärdade hårdmetallskär som lötts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.

**Hammar- och rotationsborr** med kraftigt hårdmetallskär.

**Användningsdata:**

Framför allt avsedd för **borrning av plugghål med slagbormaskiner** i betong, murverk, natursten och tegel.

Också för vridborrning i hårt och mjukt trä, plaster, akryl och keramik.

Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

**Teknisk beskrivning**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| spirallängd                   | 60 mm             |
| totallängd                    | 100 mm            |
| Skaft-Ø                       | 6 mm              |
| Borr-Ø                        | 6 mm              |
| Skärmaterial                  | VHM               |
| Norm                          | ISO 5468          |
| Norm                          | DIN 8039          |
| Användning med slag/utan slag | slagborrning      |
| Skaft                         | Cylindriskt skaft |
| Produktslag                   | Stenborr          |

