

Garant**Sats med betongborr av hårdmetall, Antal borrar: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	786078 7
GTIN	4062406773496
Artikelklass	71C

Beskrivning**Utförande:**

Borr med seghärdade hårdmetallskär som löfts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.

Hammar- och rotationsborr med kraftigt hårdmetallskär.

Användningsdata:

Framför allt avsedd för **borrning av plugghål med slagbormaskiner** i betong, murverk, natursten och tegel.

Också för vridborrning i hårt och mjukt trä, plaster, akryl och keramik.

Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

Innehåll:

Borr nr 786070: vardera 1 st storlek 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Teknisk beskrivning

Antal borrar	7
Skärmaterial	VHM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039
Användning med slag/utan slag	slagborrning

Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Stenborr

Tillbehör

Hårdmetall-betongborr Borr-Ø 3 mm	786070 3
Hårdmetall-betongborr Borr-Ø 4 mm	786070 4
Hårdmetall-betongborr Borr-Ø 5 mm	786070 5
Hårdmetall-betongborr Borr-Ø 6 mm	786070 6
Hårdmetall-betongborr Borr-Ø 7 mm	786070 7
Hårdmetall-betongborr Borr-Ø 8 mm	786070 8
Hårdmetall-betongborr Borr-Ø 10 mm	786070 10