



Montageverktygssortiment, 15 delar i verktygsportfölj, Antal delar: 15



Beställningsdata

Ordernummer	686006 15
GTIN	4062406773526
Artikelklass	66H

Beskrivning

Utförande:

Högklassiga textilväskor utrustade med ett praktiskt verktygssortiment, för dina dagliga arbetsuppgifter.

leveransinnehåll:

Skruvdragare för spår: vardera 1 st nr 660701 storlek 2,5; 3; 3,5; 4

Sexkantnyckel: vardera 1 st nr 668401 storlek 0, 1, 2

Kombinationstång: 1 st nr 702995 storlek 180

Polygriptång: 1 st nr 706145 storlek 250

Sidavbitare: 1 st nr 725245 storlek 160

Smideshammare: 1 st nr 750125 strl 300

Skiftnyckel: 1 st nr 813961 storlek 200

Universalkniv: 1 st nr 845039 storlek 160

LED-ficklampa: 1 st nr 081437 storlek BLACK

Teleskopmagnethållare: 1 st. nr 081650

Verktygsportfölj av textil med instickslås: 1 st nr 692257 strl 1

OBS!:

Verktyget levereras löst.

Teknisk beskrivning

Antal delar	15
-------------	----

Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Sexkantnyckel
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Sidavbitare, blank, med grepphylsor totallängd 160 mm	725245 160
Vanadinkombinationstång, blank, med 2K-grepphylsor totallängd 180 mm	702995 180
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 1	668401 1
Verktygsportfölj av textil med instickslås Typ 1	692257 1
LED-ficklampa med batterier Färg BLACK	081437 BLACK
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 2,5 mm	660701 2,5
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 3,5 mm	660701 3,5
Smideshammare vikt utan skaft 300 g	750125 300
Skiftnyckel med grepphylsa totallängd 200 mm	813961 200
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 2	668401 2
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 4 mm	660701 4
Teleskopmagnet	081650
Universalkniv med handtag av zinkpressgods 18 mm totallängd 160 mm	845039 160
Polygriptång kemiskt svärtad, med grepphylsor totallängd 250 mm	706145 250
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 0	668401 0
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 3 mm	660701 3

