

**Garant****GARANT Master Mute borrhågskaft Vibrationsdämpande, 15×D, System/  
skaft-Ø: GL/16****Beställningsdata**

Ordernummer	264874 GL/16
GTIN	4062406770198
Artikelklass	29E

**Beskrivning****Utförande:**

Skaftet hårdmetallförstärkt.

**leveransinnehåll:**

Reduceradapter för kylvätskeanslutning.

**OBS!:**

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{\min} = 1/2$  skaftdiameter + mittförskjutning  $L_3$  skärhuvud.

Bekväm borrhågsorientering med hjälp av svarshuvud nr 265001.

Invändig: ja

System: GL

totallängd L: 268 mm

icke monterbart område S: 102 mm

rekommenderad spännlängd: 64 mm

Montageskruvsats: 269026 1

**Teknisk beskrivning**

Montageskruvsats	269026 1
rekommenderad spännlängd	64 mm
System	GL
icke monterbart område S	102 mm
totallängd L	268 mm
Serie	Master Mute

Invändigt svarvdjup upp till	15xD
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare