

**Monteringsverktygssats, 59 delar i verktygsryggsäck, Antal delar: 59****Beställningsdata**

Ordernummer	686016 59
GTIN	4062406773199
Artikelklass	66H

Beskrivning**Utförande:**

Högklassiga textilväskor utrustade med ett praktiskt verktygssortiment, för dina dagliga arbetsuppgifter.

leveransinnehåll:

Skjutmått: 1 st nr 410625 storlek 150

Rullmåttband: 1 st nr 462010 storlek 5

Dubbel U-nyckel/fast skruvnyckel: vardera 1 st nr 610950 storlek 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19

Sexkantvinkelskruvdragarsats långa, med sfäriskt huvud: 1 st nr 627225 storlek 9 (1,5 – 10 mm)

Skiftnyckelsortiment 1/4 tum: 1 st nr 630368 storlek 6 (29 delar)

Skruvdragare för spår: vardera 1 st nr 660701 storlek 3, 4, 7

Skruvmejsel för Phillips: vardera 1 st nr 668401 storlek 0, 1, 2

Kombinationstång: 1 st nr 702995 storlek 180

Polygriptång: 1 st nr 706145 storlek 250

Plattrundrång böjd: 1 st nr 713595 storlek 200

Sidavbitare: 1 st nr 725245 storlek 160

Smideshammare: 1 st nr 750125 strl 300

Skiftnyckel: 1 st nr 813961 storlek 200

Universalkniv: 1 st nr 845039 storlek 160

LED-ficklampa: 1 st nr 081437 storlek BLACK

Verktøgsryggsäck av textil: 1 st nr 692267 storlek 1

OBS!:

Verktøget levereras löst.

Teknisk beskrivning

Antal delar	59
fyrkantfäste	1/4 tum
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	Verktøgssortiment

Tillbehör

Universalkniv med handtag av zinkpressgods 18 mm totallängd 160 mm	845039 160
Sidavbitare, blank, med grepphylsor totallängd 160 mm	725245 160
Verktøgsryggsäck av textil Typ 1	692267 1
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 3 mm	660701 3
Spetstång, vinklad, blank, med grepphylsor totallängd 200 mm	713595 200
LED-ficklampa med batterier Färg BLACK	081437 BLACK
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 18X19 mm	610950 18X19
Insexnyckelsats förnicklad Antal skruvmejslar 9	627225 9
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 7 mm	660701 7
Skjutmått med momentlåsning mätområde 150 mm	410625 150
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 29 delar Typ 6	630368 6
Rullmåttband bandlängd 5 m	462010 5

Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 1	668401 1
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 2	668401 2
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 8X9 mm	610950 8X9
Polygriptång kemiskt svärtad, med grepphylsor totallängd 250 mm	706145 250
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 16X17 mm	610950 16X17
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 0	668401 0
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 10X11 mm	610950 10X11
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 12X13 mm	610950 12X13
Vanadinkombinationstång, blank, med 2K-grepphylsor totallängd 180 mm	702995 180
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 4 mm	660701 4
Smideshammare vikt utan skaft 300 g	750125 300
Skiftnyckel med grepphylsa totallängd 200 mm	813961 200