

Garant**GARANT Master Mute borrstångskaft Vibrationsdämpande, 15×D, System/
skaft-Ø: QC/20****Beställningsdata**

Ordernummer	264898 QC/20
GTIN	4062406770204
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Skaftet hårdmetallförstärkt.

leveransinnehåll:

Reduceradapter för kylvätskeanslutning.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{min} = 1/2 \text{ skaftdiameter} + H + \text{mittförskjutning } L_3 \text{ skärhuvud.}$

Bekvämt borrstångsorientering med hjälp av svarvhuvud nr 265001.

Invändig: ja

System: QC

totallängd L: 340 mm

icke monterbart område S: 118 mm

rekommenderad spännlängd: 80 mm

Montageskruvsats: 269026 1

Teknisk beskrivning

Instickskoppling för kylvätskeanslutning	269208
System	QC
Högtryckskopplingslang	269207
icke monterbart område S	118 mm
rekommenderad spännlängd	80 mm
Montageskruvsats	269026 1

totallängd L	340 mm
Serie	Master Mute
Invändigt svarvdjup upp till	15×D
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare