



## Elektronikverktygssortiment, 24 delar i elektriker väska, Antal delar: 24



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 686013 24     |
| GTIN         | 4062406773540 |
| Artikelklass | 66H           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Högklassiga textilväskor utrustade med ett praktiskt verktygssortiment, för dina dagliga arbetsuppgifter.

#### leveransinnehåll:

Rullmåttband: 1 st nr 462014 strl 3

Sexkantvinkelskruvdragarsats långa, med sfäriskt huvud: 1 st nr 627225 storlek 9 (1,5 – 10 mm)

Skruvdragare för spår, VDE-isolerad: vardera 1 st nr 663301 storlek 3,5; 5,5

Spänningsprovare: 1 st nr 665050 strl 3

Skruvdragare för Phillips, VDE-isolerad: vardera 1 st nr 668631 storlek 1; 2

Kombitång, VDE-isolerad: 1 st nr 701852 storlek 180

Polygriptång, VDE-isolerad: 1 st nr 705746 storlek 250

Plattrundtång rak, VDE-isolerad: 1 st nr 713351 storlek 200

Sidavbitare, VDE-isolerad: 1 st nr 725351 storlek 160

Avmantlingsverktyg: 1 st nr 728043 storlek 6 – 25

Precisionsskalverktyg, steglöst inställbart: 1 st nr 728501 storlek 016-08

Skiftnyckel, VDE-isolerad: 1 st nr 814006 storlek 200

Universalkniv: 1 st nr 845039 storlek 160

LED-ficklampa: 1 st nr 081437 storlek BLACK

Elektriker väska av textil: 1 st nr 692260 storlek 1

#### OBS!:

**Verktyget levereras löst.**

### Teknisk beskrivning

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Antal delar | 24                 |
| Drivprofil  | 6-kant-hylsnycklar |
| Drivprofil  | Sexkantnyckel      |
| Drivprofil  | Spårskruvmejsel    |
| Produktslag | Verktygssortiment  |

## Tillbehör

|  |               |
|--|---------------|
| LED-ficklampa med batterier Färg BLACK                             | 081437 BLACK  |
| Elektrikerskruvdragare för spår isolerad mejselbredd b 5,5 mm      | 663301 5,5    |
| Elektrikerskruvdragare för Phillips isolerad krysspårstorlek 2     | 668631 2      |
| Sidavbitare VDE-isolerad totallängd 160 mm                         | 725351 160    |
| Polygriptång VDE-grepphylsor totallängd 250 mm                     | 705746 250    |
| Enpolig fasprovare eggbredd 3 mm                                   | 665050 3      |
| Skiftnyckel med grepphylsa totallängd 200 mm                       | 813961 200    |
| Precisionsskalverktyg, steglöst inställbar för ledar-Ø 016-08 mm   | 728501 016-08 |
| Avmantlingsverktyg för kabel-Ø 6-25 mm                             | 728043 6-25   |
| Spetstång, rak VDE-isolerad totallängd 200 mm                      | 713351 200    |
| Elektrikerskruvdragare för spår isolerad mejselbredd b 3,5 mm      | 663301 3,5    |
| Elektrikerskruvdragare för Phillips isolerad krysspårstorlek 1     | 668631 1      |
| Universalkniv med handtag av zinkpressgods 18 mm totallängd 160 mm | 845039 160    |
| Elektrikerväska av textil Typ 1                                    | 692260 1      |
| Rullmåttband bandlängd 5 m   | 462010 5      |
| Insexnyckelsats förnicklad Antal skruvmejslar 9                    | 627225 9      |
| Vanadin-kombinationstång VDE-isolerad totallängd 180 mm            | 701852 180    |

