

Garant**GARANT Master Mute borrstångskaft Vibrationsdämpande, 15×D, System/
skaft-Ø: QC/25****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 264898 QC/25 |
| GTIN | 4062406773618 |
| Artikelklass | 29E |

Beskrivning**Utförande:**

Skaftet hårdmetallförstärkt.

leveransinnehåll:

Reduceradapter för kylvätskeanslutning.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaftdiameter} + H + \text{mittförskjutning } L_3 \text{ skärhuvud.}$

Bekvämt borrstångsorientering med hjälp av svarvhuvud nr 265001.

Invändig: ja

System: QC

totallängd L: 430 mm

Centrumförskjutning H grundstomme: 2,5 mm

icke monterbart område S: 145 mm

rekommenderad spännlängd: 100 mm

Montageskruvsats: 269026 1

Teknisk beskrivning

| | |
|--|----------|
| Montageskruvsats | 269026 1 |
| icke monterbart område S | 145 mm |
| System | QC |
| Centrumförskjutning H grundstomme | 2,5 mm |
| Instickskoppling för kylvätskeanslutning | 269208 |

| | |
|------------------------------|---|
| rekommenderad spännlängd | 100 mm |
| Högtryckskopplingslang | 269207 |
| totallängd L | 430 mm |
| Serie | Master Mute |
| Invändigt svarvdjup upp till | 15×D |
| Svängning | dämpad |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Grundstommar för invändiga skärhållare |