

Garant**GARANT Master Mute borrhågskaft Vibrationsdämpande, 15×D, System/
skaft-Ø: QC/32****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 264898 QC/32 |
| GTIN | 4062406773625 |
| Artikelklass | 29E |

Beskrivning**Utförande:**

Skaftet hårdmetallförstärkt.

leveransinnehåll:

Reduceradapter för kylvätskeanslutning.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{min} = 1/2 \text{ skaftdiameter} + H + \text{mittförskjutning } L_3 \text{ skärhuvud.}$

Bekväm borrhågsorientering med hjälp av svarvhuvud nr 265001.

Invändig: ja

System: QC

totallängd L: 544 mm

Centrumförskjutning H grundstomme: 6 mm

icke monterbart område S: 179 mm

rekommenderad spännlängd: 128 mm

Montageskruvsats: 269026 1

Teknisk beskrivning

| | |
|--|----------|
| Centrumförskjutning H grundstomme | 6 mm |
| Montageskruvsats | 269026 1 |
| icke monterbart område S | 179 mm |
| Högtryckskopplingslang | 269207 |
| Instickskoppling för kylvätskeanslutning | 269208 |
| System | QC |

| | |
|------------------------------|---|
| rekommenderad spännlängd | 128 mm |
| totallängd L | 544 mm |
| Serie | Master Mute |
| Invändigt svarvdjup upp till | 15×D |
| Svängning | dämpad |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Grundstommar för invändiga skärhållare |