

Garant**GARANT Master Mute borrstångskaft Vibrationsdämpande, 15×D, System/
skaft-Ø: DM/60****Beställningsdata**

Ordernummer	264938 DM/60
GTIN	4062406773656
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Skaftet hårdmetallförstärkt.

leveransinnehåll:

Reduceradapter för kylvätskeanslutning.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{min} = 1/2 \text{ skaftdiameter} + H + \text{mittförskjutning } L_3 \text{ skärhuvud.}$

Bekvämt borrstångsorientering med hjälp av svarvhuvud nr 265001.

Invändig: ja

System: DM

total längd L: 1040 mm

Centrumförskjutning H grundstomme: 10 mm

icke monterbart område S: 333 mm

rekommenderad spännlängd: 240 mm

Montageskruvsats: 269026 3

Teknisk beskrivning

Centrumförskjutning H grundstomme	10 mm
Högtryckskopplingslang	269207
icke monterbart område S	333 mm
System	DM
rekommenderad spännlängd	240 mm

Montageskruvsats	269026 3
Instickskoppling för kylvätskeanslutning	269208
totallängd L	1040 mm
Serie	Master Mute
Invändigt svarvdjup upp till	15×D
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare