

Garant GRIDLINE

ESD-hurts 16G, för egen utrustning och utdragslådor rullbar, 12×20G, husets höjd: 500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972032 500
GTIN	4062406769758
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådurts av stabil stålkonstruktion. **För helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Centrallåsbar med stiftcylinderlås.

Med vardera två kullagrade fasta och svängbara hjul (svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans) Ø 125 mm med nötningståliga, **ledande hjul**.

Användningsdata:

Lådurts för individuell utrustning av arbetsstation nr 972010 – 972015 eller för ESD-arbetsbänkar nr 972150 – 972185.

Lackering:

Stomme ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagd**.

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande. Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

bredd i G	12
-----------	----

effektiv höjd	425 mm
Utförande	för individuell inredning
Utförande	rullbar
Bredd	400 mm
Djup	650 mm
höjd	700 mm
djup i G	20
maximal bärformåga	250 kg
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	12×20G
Produktslag	Verktgsskåpstomme