

Garant GRIDLINE

**ESD-hurts 16G, för egen utrustning och utdragslådor, 12×20G, husets höjd: 500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	972030 500
GTIN	4062406769741
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Lådurts av stabil stålkonstruktion. **För helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Centrallåsbar med stiftcylinderlås.

**Användningsdata:**

Lådurts för individuell utrustning av arbetsstation nr 972010 – 972015 eller för ESD-arbetsbänkar nr 972150 – 972185.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagd.**

**OBS!:**

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande. Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

**Teknisk beskrivning**

djup i G	20
bredd i G	12

höjd	500 mm
Utförande	för individuell inredning
effektiv höjd	425 mm
vikt	13 kg
Djup	650 mm
Bredd	400 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	12×20G
Produktslag	Verktgsskåpstomme