

Garant GRIDLINE

**ESD-utdragslåda med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor, 12×20G, lådans fronthöjd: 75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	972036 75
GTIN	4062406773830
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Helt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

**Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Absolut nödvändig för alla montagevagnar och åkbara arbetsbänkar och hurtsar.

**Passar till:**

Alla ESD-hurtsar 16G.

**Lackering:**

Lådstomme och front ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagda**.

**Teknisk beskrivning**

Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Fronthöjd	75 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
Effektivt djup i G	20
effektiv höjd	50 mm
Effektiv bredd i G	12

effektivt djup	500 mm
invändig bredd	300 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	12×20G
Produktslag	Låda