



AkkuSafe Box, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	981119 3
GTIN	4003866405831
Artikelklass	96L

Beskrivning

Utförande:

Högklassig specialbehållare av aluminium för **säker förvaring** och **transport av litiunjumbatterier**. Lämplig för transport av prototyper, nya / intakta (UN 38.3 testade) samt skadade eller defekta / kritiskt defekta batterier (följ fastställande / godkännande. Begär vid behov) enligt **ADR SV 376** och föråckningsföreskrift **P911**, samt batterier för avfallshantering och återvinning.

Godkänt brandtest enligt P911: högsta utvändiga temperatur lägre än 100 °C, inga utslagna lågor eller splitter vid ett haveri.

Stoppnings- och uppsugningsmaterial ska vara obrännbart, inte elektriskt ledande och dammfritt. Locktätning av skumplast. Staplingsbar, med Comfort-lås. Största bruttomassa enligt tillståndet för farligt gods: 65 kg. **Godkännande** för kritiskt defekta litiumjonbatterier **upp till 1348 Wh**. Flexibel inomhusanvändning. Hög genomslagssäkerhet, lämplig också för Power Tool-batterier.

Norm:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Teknisk beskrivning

vikt	11,5 kg
rullbar	nej
Djup	400 mm

Invändig volym	42 l
höjd	250 mm
Bredd	600 mm
Fack effektiv bredd	390 mm
effektivt djup	190 mm
effektiv höjd	100 mm
Största bruttomassa tillstånd för farligt gods	65 kg
integrerade rullar	nej
Antal handtag	3
Produktslag	Aluminiumlåda