

AEG

Slagskruvdragare, Typ: BSS18MTF12



Beställningsdata

Ordernummer	074016 BSS18MTF12
GTIN	4058546374570
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull 18 V batteridriven slagskruvdragare med 1/2 tum fyrkantverktygsfäste.

- **LED-belysning av arbetsområdet.**
- **Handtag med softgrip-hölje.**
- **Bälteskrok.**
- **Inställning av vridmomentet i 4 steg inklusive AutoStop för optimal åtdragning och lossning av hjulmuttrar.**
- **borstlös motor.**

leveransinnehåll:

Utan batteri och utan laddare, i kartong.

OBS!:

Passande reservackumulator finns under nr 073846–073848. Batteridrivna starterset under nr 073844.

Teknisk beskrivning

fästprofil verktygshållare	Utvändig 4-kant
Antal ingående batterier	0

Energiförsörjning	Batteridrivnen
maximalt vridmoment	785 Nm
slaghastighet	0 - 3800 min ⁻¹
Batterispänning	18 V
tillverkarens beteckning	BSS18MTF12
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Batterityp	Litiumjon
typisk användning	Heavy Duty
mått verktygshållare	1/2 tum
vikt	1,65 kg
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	AEG Typ AS 18 V
Produktslag	Slagskruvdragare