

Garant**ESD Elektriskt höjjusterbar arbetsplats Bärförmå+ga högst 250 kg, ESD-skiva, Typ: 1250****Beställningsdata**

Ordernummer	972017 1250
GTIN	4062406773588
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

ESD-arbetsplats med elektrisk höjdställning. Icke ledande stativ med lyftenhet och tvärstagningar för stabilisering på sidorna och baktill. 50 mm tjock volymledande ESD-skiva. Icke ESD-ledande manöverpanel. Arbetsbord utan glidplåtar, uppställning i rad inte möjlig.

Lackering:

Höjjusterbara fötter svarta, tvärstagningar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

Rekommendation:

Lätta monteringsarbeten i sittande och stående ställning.

OBS!:

På grund av den största bärförmågan bör enbart åkbara hurtsar användas. Undvik att montera hurtsar under arbetsskivan. Med fler påbyggnadsdelar minskas bärförmågan i motsvarande mån. Levereras komplett monterad.

Teknisk beskrivning

arbetsskiva längd	1250 mm
-------------------	---------

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Höjdställningsområde (arbetskvans överkant) från – till	610 - 1200 mm
lyfthastighet	38 mm/s
vikt	94 kg
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Djup	750 mm
maximal bärförmåga	250 kg
Bredd	1250 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Arbetsbord