

Garant**ESD Elektriskt höjjusterbar arbetsplats Bärförmå+ga högst 250 kg, ESD-skiva, Typ: 1500****Beställningsdata**

Ordernummer	972017 1500
GTIN	4062406773601
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

ESD-arbetsplats med elektrisk höjdställning. Icke ledande stativ med lyftenhet och tvärstagningar för stabilisering på sidorna och baktill. 50 mm tjock volymledande ESD-skiva. Icke ESD-ledande manöverpanel. Arbetsbord utan glidplåtar, uppställning i rad inte möjlig.

Lackering:

Höjjusterbara fötter svarta, tvärstagningar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

Rekommendation:

Lätta monteringsarbeten i sittande och stående ställning.

OBS!:

På grund av den största bärförmågan bör enbart åkbara hurtsar användas. Undvik att montera hurtsar under arbetskvivan. Med fler påbyggnadsdelar minskas bärförmågan i motsvarande mån. Levereras komplett monterad.

Teknisk beskrivning

arbetskiva längd	1500 mm
lyfthastighet	38 mm/s
Djup	750 mm
Bredd	1500 mm

arbetskiva (tjocklek)	50 mm
maximal bärförmåga	250 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
vikt	101 kg
Höjdinställningsområde (arbetskivans överkant) från – till	610 - 1200 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Arbetsbord