



Självnivellerande korslaser GLL, Typ: 2-15G



Beställningsdata

Ordernummer	468490 2-15G
GTIN	4059952511054
Artikelklass	46T

Beskrivning

Utförande:

Kompakt korslaser med självnivellerande laserlinjer. Snabb horisontell och vertikal inriktning av linjer. Robust design med Softgrip-anliggning skyddar mot stötar. Damm- och stänkskyddat. Dessutom två vertikala lodpunkter.

En horisontal och 2 vertikala 360°-linjer möjliggör många nya tillämpningar för samtidig markering, uppriktning och nivellering inomhus. Stort arbetsområde på upp till 120 m med hjälp av mottagare LER 7 Professional (tillbehör). **Kapslingsklass IP64.** Robust utförande med indragna glas och gummerat hölje för användning under krävande arbetsförhållanden. Komfortabel, snabb och säker fastsättning tack vare universalhållaren LB 10 Professional med mycket starka magneter.

Gröna laserlinjer för bästa möjliga synbarhet även under dåliga ljusförhållanden.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

4 st batterier nr 081561 LR6, universalhållare LB 10, lasermåltavla, skyddsväska.

Teknisk beskrivning

höjd	115 mm
räckvidd	15 m
stativgänga	1/4 tum
Energiförsörjning	Batteridrivnen
tillverkarens beteckning	GLL 2-15 G
Antal ingående batterier	4
felgräns	±0,3 mm/m
nivelleringsområde	±4 grad
laserklass	2
vikt	570 g
Längd	126 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Bredd	63 mm
Färg på lasern	grön
IP-skyddsklass	IP 64
Produktslag	Krysslinjelaser

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------