

**Genomskärnings- och värmeskyddshandske, par, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 094619 8 |
| GTIN | 4062406773373 |
| Artikelklass | 02H |

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX skär- och värmeskyddshandske med 10-gauge stickningsteknik. Skärskyddsklass C. kontaktvärmeskydd upp till 250°C (högst 15 sekunder).

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| EN 388 | 4X31C |
| EN 407 | X2XXXX |
| Kontaktvärme upp till | 250 °C |
| Hållarmaterial | Polyester, aramid, glasfiber |
| Beläggning | Nitril |
| Färg | orange / svart |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Användningsdata | Flergångs |
| användningsområde | Allround |
| Stickningsteknik | 10G |
| Skärskyddsklass | C |
| Norm | EN 407 |
| Produktslag | Värmeskyddshandskar |