

**Genomskärnings- och värmeskyddshandske, par, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094619 7
GTIN	4062406773366
Artikelklass	02H

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX skär- och värmeskyddshandske med 10-gauge stickningsteknik. Skärskyddsklass C. kontaktvärmeskydd upp till 250°C (högst 15 sekunder).

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

EN 388	4X31C
EN 407	X2XXXX
Kontaktvärme upp till	250 °C
Hållarmaterial	Polyester, aramid, glasfiber
Beläggning	Nitril
Färg	orange / svart

Användningsdata	Flergångs
användningsområde	Allround
Stickningsteknik	10G
Skärskyddsklass	C
Norm	EN 407
Produktslag	Värmeskyddshandskar