

**Garant****Digitalt djupskjutmått HCT IP67 med Bluetooth, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418685 150
GTIN	4062406773960
Artikelklass	41A

**Beskrivning****Utförande:**

**Mycket stor, kontrastrik LCD-display med 11,5 mm sifferhöjd.** Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 20 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponenthölje med **greppvänlig Haptoprene-yta**. Mät-ytorna är finläppade. Mätskena fram med tunt härdat mätstift  $\varnothing$  1,5 mm, längd 5 mm. Med Preset (måttförinställning). Digitalt djupskjutmått IP67 HCT med Bluetooth 5.0. **Mycket stor, kontrastrik LCD-display med 11,5 mm sifferhöjd.** Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 10 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponenthölje med **greppvänlig Haptoprene-yta**. Mät-ytorna är finläppade. Mätskena fram med tunt härdat mätstift  $\varnothing$  1,5 mm, längd 5 mm. Med Preset (måttförinställning).

Utförande **med Bluetooth**. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Extrabrygga, 320 mm lång nr 418689, mätspets för avståndsmätningar nr 418630.

**Teknisk beskrivning**

omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
--------------------------	---------

Energiförsörjning	Batteridrivnen
ansatsens längd	100 mm
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Batterityp	Knappcell
Antal ingående batterier	1
Kalibrering	A1
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
IP-skyddsklass	IP 67
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT Mobile App
Trådlös användning	HCT Windows-app
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Serie	HCT
mätskenans tvärsnitt	16×3,5 mm
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmått

## Tjänster

KalibreringDjupmått maximaltmätområde 200 mm	021220 200
DAkS-kalibreringDjupmått med hake maximalt mätområde 200 mm	021230 200

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Lock till skjutmått Typ B	412237 B
Skruv till djupmätthållare	412236