

**Garant****Digitalt skjutmått HCT IP67 med Bluetooth, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412781 200
GTIN	4062406773939
Artikelklass	41A

**Beskrivning****Utförande:**

Digitalt skjutmått IP 67 HCT med **Bluetooth 5.0. Lättavläst kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror.** Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 10 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponenthölje med **greppvänlig Haptoprene-yta.** Skjutmåtten är okänsligt mot vatten, kylvätskor, olja och damm. Mät-ytor är finläppade. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Reservdel:**

Batterihållare nr 412237 storlek B.

**Teknisk beskrivning**

omkopplingsbar avläsning	mm / tum
avläsning	0,0005 tum
Djupmått finns	ja
Kalibrering	A1
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
skänkellängd	50 mm

Internationellt utförande	CR2032
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT Mobile App
Trådlös användning	HCT Windows-app
avläsning	0,01 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Norm	ISO 13385
Batterityp	Knappcell
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridriven
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560
Serie	HCT
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Lock till skjutmått Typ B	412237 B

Skruv till djupmätthållare	412236
Typ SPRING	412240 SPRING