

Garant**Digitalt djupskjutmått HCT IP67 med Bluetooth, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418685 200
GTIN	4062406773977
Artikelklass	41A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stor, kontrastrik LCD-display med 11,5 mm sifferhöjd. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 20 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponenthölje med **greppvänlig Haptoprene-yta**. Mät-ytorna är finläppade. Mätskena fram med tunt härdat mätstift \varnothing 1,5 mm, längd 5 mm. Med Preset (måttförinställning).
Digitalt djupskjutmått IP67 HCT med Bluetooth 5.0. Mycket stor, kontrastrik LCD-display med 11,5 mm sifferhöjd. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 10 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponenthölje med **greppvänlig Haptoprene-yta**. Mät-ytorna är finläppade. Mätskena fram med tunt härdat mätstift \varnothing 1,5 mm, längd 5 mm. Med Preset (måttförinställning).

Utförande **med Bluetooth**. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Extrabrygga, 320 mm lång nr 418689, mätspets för avståndsmätningar nr 418630.

Teknisk beskrivning

omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
--------------------------	------------

Serie	HCT
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
IP-skyddsklass	IP 67
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Antal ingående batterier	1
Kalibrering	A1
mätskenans tvärsnitt	16×3,5 mm
Batterityp	Knappcell
ansatsens längd	100 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT Mobile App
Trådlös användning	HCT Windows-app
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmått

Tjänster

KalibreringDjupmått maximaltmätområde 200 mm	021220 200
DAkS-kalibreringDjupmått med hake maximalt mätområde 200 mm	021230 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Lock till skjutmått Typ B	412237 B
Skruv till djupmätthållare	412236