

Garant**Digitalt djupskjutmått HCT IP67 med Bluetooth, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418685 300
GTIN	4062406773984
Artikelklass	41A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stor, kontrastrik LCD-display med 11,5 mm sifferhöjd. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 20 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponenthölje med **greppvänlig Haptoprene-yta**. Mät-ytorna är finläppade. Mätskena fram med tunt härdat mätstift \varnothing 1,5 mm, längd 5 mm. Med Preset (måttförinställning).
Digitalt djupskjutmått IP67 HCT med Bluetooth 5.0. Mycket stor, kontrastrik LCD-display med 11,5 mm sifferhöjd. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 10 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponenthölje med **greppvänlig Haptoprene-yta**. Mät-ytorna är finläppade. Mätskena fram med tunt härdat mätstift \varnothing 1,5 mm, längd 5 mm. Med Preset (måttförinställning).

Utförande **med Bluetooth**. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Extrabrygga, 320 mm lång nr 418689, mätspets för avståndsmätningar nr 418630.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 67
----------------	-------

Kalibrering	A1
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Serie	HCT
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT Mobile App
Trådlös användning	HCT Windows-app
Energiförsörjning	Batteridrivnen
ansatsens längd	100 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
mätckenans tvärsnitt	16×3,5 mm
Batterityp	Knappcell
Antal ingående batterier	1
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmått

Tjänster

KalibreringDjupmått maximaltmätområde 300 mm	021220 300
DAkks-kalibreringDjupmått med hake maximalt mätområde 300 mm	021230 300

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Lock till skjutmått Typ B	412237 B
Skruv till djupmätthållare	412236