



## Självnivellerande korslaser LINO, Typ: L6RS



### Beställningsdata

Ordernummer	468486 L6RS
GTIN	7640180530640
Artikelklass	47C

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust, ergonomiskt plasthölje som är damm- och stänkvattenskyddat. Självhorisjonerande multilinjelaser med 3 st 360° laserlinjer. En horisontal och två vertikala 360°-laserlinjer. Laserlinjerna är tunna, skarpa och klart synliga. Lasereffekten kan ställas in i 3 steg för bättre synlighet eller längre drifttid. Självhorisontering över långa avstånd vid snedställning. Tidsbesparing genom enkel anordning av lodpunkten. Fast lodpunkt tack vare integrerad bottenplatta. Enkel och exakt uppriktning av laserlinjerna med  $\pm 10^\circ$ . Minnesfunktion för personliga inställningar. Damm- och stänkskyddad. Det tredubbla strömförsörjningskonceptet möjliggör ett avbrottsfritt arbete. Kan drivas med alternativt litiumjonbatteri, AA-batterier eller nätledning.

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

3 st batterier nr 081561 LR6, lasermåltavla, väska.

### Teknisk beskrivning

höjd	110 mm
vikt	530 g
stativgänga	1/4 UNC tum
Antal ingående batterier	3
Färg på lasern	röd
räckvidd med mottagare	70 m
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
räckvidd	25 m
IP-skyddsklass	IP 54
Bredd	60 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
felgräns	±0,2 mm/m
nivelleringsområde	±4 grad
Djup	100 mm
Serie	LINO
Diameter med mottagare	140 m
drifttid	25 h
Produktslag	Krysslinjelaser

---

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6

081561 LR6