



Självnivellerande korslaser LINO, Typ: L6GS



Beställningsdata

Ordernummer	468486 L6GS
GTIN	7640180530657
Artikelklass	47C

Beskrivning

Utförande:

Robust, ergonomiskt plasthölje som är damm- och stänkvattenskyddat. **Med gröna laserlinjer som ger optimal synlighet. Upp till 400 % bättre synlighet än en röd laserstråle.**

Självhorisontterande multilinjelaser med 3 st 360° laserlinjer. En horisontal och två vertikala 360°-laserlinjer. Laserlinjerna är tunna, skarpa och klart synliga. Lasereffekten kan ställas in i 3 steg för bättre synlighet eller längre drifttid. Självhorisonttering över långa avstånd vid snedställning. Tidsbesparing genom enkel anordning av lodpunkten. Fast lodpunkt tack vare integrerad bottenplatta. Enkel och exakt uppriktning av laserlinjerna med $\pm 10^\circ$. Minnesfunktion för personliga inställningar. Damm- och stänkskyddad. Det tredubbla strömförsörjningskonceptet möjliggör ett avbrottsfritt arbete. Kan drivas med alternativt litiumjonbatteri, AA-batterier eller nätled.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Litiumjonbatteri, laddare med nätadapter, lasermåltavla, väska.

Teknisk beskrivning

Bredd	60 mm
batterikapacitet	5,2 Ah
nivelleringsområde	±4 grad
stativgänga	1/4 UNC tum
Batterityp	Litiumjon
Färg på lasern	grön
Djup	100 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Energiförsörjning	Batteridriven
Energiförsörjning	Batteridriven
IP-skyddsklass	IP 54
Serie	LINO
vikt	530 g
Antal ingående batterier	1
räckvidd	35 m
felgräns	±0,2 mm/m
räckvidd med mottagare	70 m
höjd	110 mm
Diameter med mottagare	140 m
drifttid	11 h
Produktslag	Krysslinjelaser