

Garant**Snabbytessystem sats, Ø 50,8 mm, Typ: SET****Beställningsdata**

Ordernummer	554077 SET
GTIN	4062406773991
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Snabbytessystems Sortiment för slippprocesser i flera steg med **optimalt anpassade bearbetningssteg.**

Innehåll:

Vardera 5 st slipskivor CER nr 554012 storlek 36, 80 och 120.

2 st grovrengöringsskivor SiC nr 554050 CRS.

Vardera 3 st rengöringsskivor A nr 554054 storlek MED, FINE.

Vardera 3 st dukfinishingskivor A nr 554042 storlek 100, 180 och 280.

Gummislipprondell skaftdiameter 6 mm, medelhård, 50 mm, nr 554093 50.

Antal delar: 33

Teknisk beskrivning

Antal delar	33
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
Produktslag	Slipskiva

Tillbehör

Slipskiva (CER) Kornstorlek 120	554012 120
Slipskiva (CER) Kornstorlek 36	554012 36
Slipskiva (CER) Kornstorlek 80	554012 80
Slipnylonrondell, finish Motsvarande kornstorlek 100	554042 100
Slipnylonrondell, finish Motsvarande kornstorlek 180	554042 180
Slipnylonrondell, finish Motsvarande kornstorlek 280	554042 280
Grovrengöringsrondell (SiC) SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande CRS	554050 CRS
Rengöringsrondell (A) SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande FINE	554054 FINE
Rengöringsrondell (A) SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande MED	554054 MED
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50