

Garant**HM-fullradiefräsar, TiAlN, Ø DC: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	207115 18
GTIN	4045197229595
Artikelklass	11X

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	2
Skär-Ø D _c	18 mm
Matning f _z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm
Friställningsdiameter D ₁	17,7 mm
Utkragningslängd L ₁ inkl. friställning	35 mm
Matning f _z för kopierfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,113 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
totallängd L	84 mm
Skärlängd L _c	24 mm
Spiralvinkel	30 grad
radie R	9 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	f8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal

Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid valsfräsning
Skaft	DIN 6535 HSC
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Fullradie- och pinnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	350 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	70 m/min	M
GG(G)	lämplig	120 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	320 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------

