



Krympchuck Power Shrink Chuck med Safe Lock, SK 50 kort, Spännhylsa D1: 10mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302307 10 |
| GTIN | 4034221077219 |
| Artikelklass | 34I |

Beskrivning

Utförande:

Krympchuckar för högsta möjliga spånavskiljningskapacitet vid högeffektspånavskiljning (HPC). Den optimerade utformningen kombinerar hög styvhet och vibrationsdämpning. Det skonar maskinen, spindeln och verktyget.

- **Safe Lock verktygsutdragssäkring förhindrar oavsiktlig utdragning av verktyget.**
- **Ökad spånavskiljningskapacitet genom högre varvtal, större matningar och större spåndjup.**
- **Kortare bearbetningstider.**
- **Lugnare gång, därigenom bättre ytkvalitet och skonsam behandling av verktyg, spindel och maskin.**
- **Med gängade hål för balansering med skruvar.**
- **Med tillslutbara Cool Jet-hål.**
- **Med längdinställningsskruv (justeringsinställningar 10 mm).**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft i toleransklass h6 **med Safe Lock- förslipning**. Lämplig för alla krympanordningar, t.ex. induktions-, kontakt- och varmluftskrympanordningar.

Specialtillbehör:

Fräsar med Safe Lock-förslipning, se HM-fräsar.

Dragtappar (DT) nr 308600 – 308800, DT-spännycklar nr. 308820 – 308835. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, Balanseringsskruvset nr 309906 storlek 180.

OBS!:

Fler krympchuckar med **Safe Lock** på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-----------------------------------|
| utkragningslängd A-mått | 80 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 10 mm |
| Kylkanalborrhål | förslutningsbar |
| Utvändig-Ø D | 55 mm |
| största fastspänningsdjup L _E | 42 mm |
| fäste | SK 50 kort |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Verktygsutdragssäkring | Safe-Lock h6 |
| Produktslag | Krympchuck |