



## Krympchuck Power Shrink Chuck med Safe Lock, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 16mm



### Beställningsdata

Ordernummer	307940 16
GTIN	4034221063847
Artikelklass	34I

### Beskrivning

#### Utförande:

Krympchuck för högsta bearbetningsprestanda vid högpresterande bearbetning (HPC). Den optimerade utformningen kombinerar hög styvhet och vibrationsdämpning. Det skonar maskinen, spindeln och verktyget.

- **Safe Lock verktygsutdragsskydd förhindrar oavsiktlig utdragning av verktyget.**
- **Ökad bearbetningsprestanda tack vare högre hastigheter, högre matningshastigheter och större spåndjup.**
- **Kortare bearbetningstider.**
- **Högre körjämnhet, vilket förbättrar ytkvalitet och skonsam behandling av verktyg, spindel och maskin.**
- **Med gängade hål för balansering med skruvar.**
- **Med tillslutbara Cool Jet-hål.**
- **Med längdinställningsskruv (justeringsinställningar 10 mm).**

#### Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft i toleransklass h6 **med Safe Lock- förslipning**. Lämplig för alla krympanordningar, t.ex. induktions-, kontakt- och varmluftskrympanordningar.

#### Specialtillbehör:

Fräsar med Safe Lock-förslipning se HM-fräsar.

Kylvätskerör nr 309880, Hylsnyckel nr 309890, Krympapparater nr 354210 – 354450,

Balanseringsskruvset nr 309906 storlek 180.

#### OBS!:

Fler krympchuckar med **Safe Lock** på förfrågan.

## Teknisk beskrivning

Kylkanalborrhål	förlutningsbar
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
Utvändig-Ø D	78 mm
utkragningenslängd A-mått	100 mm
största fastspänningsdjup L <sub>E</sub>	50 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HSC
Verktysutdragssäkring	Safe-Lock h6
Produktslag	Krympchuck