

**STARCKE®****Sliptrianglar papper och kardborrband (A) 6-faldig perforering, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	557636 80
GTIN	4002748777752
Artikelklass	56Z

**Beskrivning****Utförande:**

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper) med **hög hållfasthet och tättrött**. Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund **(A)**.

**Användningsdata:**

**Universellt användbara** för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

**Passar till:**

Passar till Bosch Multi-Cutter.

**Teknisk beskrivning**

finhetsgrad	grova
Kornstorlek	80
Slipmedel	Korund
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Bredd	88 mm
Längd	93 mm

Produktslag

Slippapper med kardborrband

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		