


**3M** Roloc™**Dukfinishingskiva (CER) PN-DR, Ø 76,2 mm, Motsvarande kornstorlek: 280**

## Beställningsdata

Ordernummer	554069 280
GTIN	638060892930
Artikelklass	53M

## Beskrivning

### Utförande:

Universell och kraftfull **nylonduk** kombinerad **med precisionsformade keramikslipkorn (CER)** som ger hög avverkning och lång användningstid.

### Användningsdata:

För rengöring, avfettning och mattering av metallytor.

## Teknisk beskrivning

Utförande	A very fine
finhetsgrad	fin
Motsvarande kornstorlek	280
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 76,2 mm
maximalt varvtal:	18000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Slipduk

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		