


3M Roloc™**Dukfinishingskiva (CER) PN-DR, Ø 76,2 mm, Motsvarande kornstorlek: 180**

Beställningsdata

Ordernummer	554069 180
GTIN	638060892916
Artikelklass	53M

Beskrivning

Utförande:

Universell och kraftfull **nylonduk** kombinerad **med precisionsformade keramikslipkorn (CER)** som ger hög avverkning och lång användningstid.

Användningsdata:

För rengöring, avfettning och mattering av metallytor.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	Medel
Utförande	A medium
Motsvarande kornstorlek	180
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 76,2 mm
maximalt varvtal:	18000 min ⁻¹
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		