

**Garant****CaraFin polerblomsats Femdelad, Ø 20 mm, Kornstorlek: D151µm****Beställningsdata**

Ordernummer	553992 D151
GTIN	4062406776930
Artikelklass	51G

**Beskrivning****Utförande:**

CaraFin polerblomma av **elastiskt polyuretanmaterial** fr maximal anpassningsförmåga till komplexa arbetsstyckgeometrier. **Belagd** med diamant **på båda sidor**.

**Användningsdata:**

Idealisk för användning i kombination med skaft nr 553997 43 och mikroslipsystemen nr 078140 och 078150.

**Teknisk beskrivning**

Färg	rosa
polersteg	Förpolering
Serie	CaraFin
Slipmedlets beteckning	D
rekommenderat varvtal	6000 min <sup>-1</sup>
Produktnamnsattribut	Ø 20 mm
Produktslag	Polerskiva

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		