

Garant**CaraFin polerblomsats Femdelad, Ø 20 mm, Kornstorlek: D64µm****Beställningsdata**

Ordernummer	553992 D64
GTIN	4062406776947
Artikelklass	51G

Beskrivning**Utförande:**

CaraFin polerblomma av **elastiskt polyuretanmaterial** fr maximal anpassningsförmåga till komplexa arbetsstyckgeometrier. **Belagd** med diamant **på båda sidor**.

Användningsdata:

Idealisk för användning i kombination med skaft nr 553997 43 och mikroslipssystemen nr 078140 och 078150.

Teknisk beskrivning

Färg	rosa
polersteg	Polering
Serie	CaraFin
Slipmedlets beteckning	D
rekommenderat varvtal	6000 min ⁻¹
Produktnamnsattribut	Ø 20 mm
Produktslag	Polerskiva

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		