



## Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-2, Utvändig Ø A / kona: 200/5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	310655 200/5
GTIN	4019208036724
Artikelklass	36S

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.**
- **Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

#### Användningsdata:

**Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelns nos utan mellanadapterplatta.**

För spindelns DIN 55029 med **Camlock-låsbultar**.

#### Norm:

**DIN 702-2.**

#### leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

#### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar**, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

#### OBS!:

Kilstång-trebacksvvarvchuckar se nr 313120 – 313140.  
DIN 702-2 motsvarar den gamla normen DIN 55029.

## Teknisk beskrivning

antal låsbultar	6
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	74,5 mm
Höjd med backar H <sub>2</sub>	107 mm
Öppning E	55 mm
maximalt varvtal:	4000 min <sup>-1</sup>
Fyrkantnyckel K	11 mm
Storlek på låsbultar	1/2-20
vikt	16,7 kg
styrnings-Ø B	82,5 mm
Norm	DIN 702-2
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck