



Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-2, Utvändig Ø A / kona: 200/6mm



Beställningsdata

Ordernummer	310655 200/6
GTIN	4019208036748
Artikelklass	36S

Beskrivning

Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.**
- **Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelns nos utan mellanadapterplatta.

För spindelns DIN 55029 med **Camlock-låsbultar**.

Norm:

DIN 702-2.

leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

OBS!:

Kilstång-trebacksvärchuckar se nr 313120 – 313140.
DIN 702-2 motsvarar den gamla normen DIN 55029.

Teknisk beskrivning

Höjd utan backar H ₁	74,5 mm
antal låsbultar	6
vikt	16,7 kg
Öppning E	55 mm
Höjd med backar H ₂	107 mm
Konstorlek	6
Utvändig Ø A	200 mm
Fyrkantnyckel K	11 mm
maximalt varvtal:	4000 min ⁻¹
Storlek på låsbultar	5/8-18
styrnings-Ø B	106,4 mm
Norm	DIN 702-2
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvärchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 200 mm	314000 200
Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm	313033 15
Utv. backar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 200	315200 200
Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 200	315000 200
Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm	313036 15
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200 mm	314600 200
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200 mm	314400 200