



Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-2, Utvändig Ø A / kona: 315/8mm



Beställningsdata

Ordernummer	310655 315/8
GTIN	4019208036809
Artikelklass	36S

Beskrivning

Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.**
- **Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelns nos utan mellanadapterplatta.

För spindelns DIN 55029 med **Camlock-låsbultar**.

Norm:

DIN 702-2.

leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000– 315200. **Spånskydd** se nr 312800.

OBS!:

Kilstång-trebacksvvarvchuckar se nr 313120 – 313140.
DIN 702-2 motsvarar den gamla normen DIN 55029.

Teknisk beskrivning

Fyrkantnyckel K	14 mm
Höjd utan backar H ₁	96 mm
antal låsbultar	6
Höjd med backar H ₂	142 mm
Storlek på låsbultar	3/4-16
vikt	54 kg
Öppning E	103 mm
maximalt varvtal:	2300 min ⁻¹
styrnings-Ø B	139,7 mm
Norm	DIN 702-2
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck