



## Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 250/8mm



### Beställningsdata

Ordernummer	310705 250/8
GTIN	4019208026084
Artikelklass	36S

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.**
- **Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

#### Användningsdata:

**Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelns nos utan mellanadapterplatta.**

För spindelns DIN 55027 med **låsbulnar och låsmuttrar.**

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bulnar beroende på svarvchuck.

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

#### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar**, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

#### OBS!:

Kilstång-trebacksvvarvchuckar se nr 313120 – 313140.  
DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

## Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	3000 min <sup>-1</sup>
Höjd med backar H <sub>2</sub>	124 mm
Storlek på låsbultar	M16
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	83 mm
vikt	28,5 kg
Fyrkantnyckel K	12 mm
antal låsbultar	4
Öppning E	76 mm
styrnings-Ø B	139,7 mm
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck