



Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 315/6mm



Beställningsdata

Ordernummer	310705 315/6
GTIN	4019208026848
Artikelklass	36S

Beskrivning

Utförande:

- Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.
- Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
- Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
- Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
- Hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelns nos utan mellanadapterplatta.

För spindelns nos DIN 55027 med **låsbulnar och låsmuttrar.**

Norm:

DIN 702-3.

leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bulnar beroende på svarvchuck.

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000– 315200. **Spånskydd** se nr 312800.

OBS!:

Kilstång-trebacksvärchuckar se nr 313120 – 313140.
DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

Teknisk beskrivning

Öppning E	76 mm
Storlek på låsbultar	M12
antal låsbultar	4
maximalt varvtal:	2300 min ⁻¹
Höjd utan backar H ₁	96 mm
vikt	52,5 kg
Höjd med backar H ₂	142 mm
Fyrkantnyckel K	14 mm
styrnings-Ø B	106,4 mm
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvärchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck