



Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 160/5mm



Beställningsdata

Ordernummer	310705 160/5
GTIN	4019208026237
Artikelklass	36S

Beskrivning

Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.**
- **Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelns nos utan mellanadapterplatta.

För spindelns DIN 55027 med **låsbulnar och låsmuttrar.**

Norm:

DIN 702-3.

leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bulnar beroende på svarvchuck.

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000– 315200. **Spånskydd** se nr 312800.

OBS!:

Kilstång-trebacksvärvchuckar se nr 313120 – 313140.
DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

Teknisk beskrivning

Storlek på låsbultar	M10
vikt	9,5 kg
Utvändig Ø A	160 mm
Konstorlek	5
Fyrkantnyckel K	10 mm
Höjd utan backar H ₁	66 mm
Öppning E	42 mm
Höjd med backar H ₂	92 mm
antal låsbultar	4
maximalt varvtal:	4600 min ⁻¹
styrnings-Ø B	82,5 mm
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvärvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Utv. backar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 160	315200 160
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 160 mm	314600 160
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 160 mm	314000 160
Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm	313036 15
Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 160	315000 160
Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm	313033 15