



Fyrbacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 200/6mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 312705 200/6 |
| GTIN | 4019208524689 |
| Artikelklass | 36S |

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, **lämplig för maskiner med höga varvtal.**

- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnsen utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Stål

leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100–315300. Spånskydd, se nr 312800.

OBS!:

DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Höjd utan backar H ₁ | 74,5 mm |
| antal låsbultar | 4 |
| Höjd med backar H ₂ | 107 mm |
| vikt | 17,3 kg |
| Fyrkantnyckel K | 11 mm |
| Konstorlek | 6 |
| Utvändig Ø A | 200 mm |
| Storlek på låsbultar | M12 |
| Öppning E | 55 mm |
| maximalt varvtal: | 4000 min ⁻¹ |
| Styrningskonens diameter B | 106,39 mm |
| Norm | DIN 702-3 |
| Material | Stål |
| Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar |
| Produktslag | Planspiralchuck |

Tillbehör

| | |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 200 mm | 314700 200 |
| Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 200 mm | 314100 200 |
| Borrbackar, sats 4 delar, hårda För chucktyp 200 | 315100 200 |