



## Röravskärare med 1 skärtrissa för stålrör, för rör upp till: 2tum



### Beställningsdata

Ordernummer	815001 2
GTIN	4018754329724
Artikelklass	83A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Stomme** av högvärdigt stål, sänksmidd, slitstark spindelmed plasthandtag. **Skärtrissa** för stålrör a högvärdigt stål, exakt härdad för lång användningstid. **Styrrullar** av specialstål, förkromade.

#### Användningsdata:

För ren och rätvinklig kapning av rör.

Vid avskärning valsas den yttre graden automatiskt in. Efter snittet kan gängan skäras direkt.

### Teknisk beskrivning

skärtrissans bredd	19 mm
skärtrissans Ø	31 mm
för rörytter-Ø	1/8 – 2 tum
skärtrissans hål	9 mm
tillverkarens beteckning	Rörkap RAPID 14000+2
Antal styrrullar	2
Antal skärtrissor	1
Produktslag	Rörkapare

### Tillbehör

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54E mm

814920 54E

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54 mm

814920 54

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm

814920 35